


## Tronic-Trafo 20 – 150 W



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 20 – 150 W	0373 00	10	74,06	04	4010337373001

### Merkmale

- Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
- Kurzschlussfest.
- Mit Schraubklemmen.

### Technische Daten

#### Nennspannung

- primär: AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundär 0373 00: AC 11,7 V, ca. 24 kHz
- sekundär 0375 00: AC 11,7 V, ca. 40 kHz

#### Anschlussleistung

- 0373 00: 20 bis 150 W
- 0375 00: 50 bis 210 W

Schutzklasse: II

Leitungslänge sekundär: max. 2 m

Umgebungstemperatur: max. +50 °C

### Hinweise

- Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

## Abmessungen in mm

150 W:	B 176	H 42	T 38
210 W:	B 212	H 49	T 46

---