

Tronic-Trafo 50 – 210 W



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 50 – 210 W	0375 00	1	90,48	04	4010337375005

Merkmale

- Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
- Kurzschlussfest.
- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung

- primär: AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundär 0373 00: AC 11,7 V, ca. 24 kHz
- sekundär 0375 00: AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Anschlussleistung

- 0373 00: 20 bis 150 W
- 0375 00: 50 bis 210 W

Schutzklasse: II

Leitungslänge sekundär: max. 2 m

Umgebungstemperatur: max. +50 °C

Hinweise

- Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

150 W:	B 176	H 42	T 38
210 W:	B 212	H 49	T 46
