


SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil IP66



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 0440 31 | 1 | 77,99 | 14 | 4010337440314 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Leitergut
- (gilt nur für 4440 31): starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Nicht für Hochdruckreiniger geeignet.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.