




SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 0780 01 | 10 | 16,05 | 01 | 4010337780014 |
|  Reinweiß glänzend | 0780 03 | 10 | 16,05 | 01 | 4010337780038 |
|  Reinweiß seidenmatt | 0780 04 | 10 | 16,05 | 01 | 4010337780045 |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 25 mm |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.