


LED-Signalleuchte 230 V~



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Rot / Grün | 1171 00 | 1 | 114,14 | 02 | 4010337049289 |

Merkmale

- Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
- Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
- Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1,0 W/5,6 VA |
| Lichtstärke | |
| - Rot: | 0,1 cd |
| - Grün: | 0,3 cd |
| Einbautiefe: | 30 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - maximum: | 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |

Lieferumfang

- Zwei Beschriftungsschilder "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" liegen bei.

Abmessungen in mm

Einsatzfläche: B 55 H 55
