









## Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und Shutter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	1172 01	1/5	67,64	02	4010337172017
 Reinweiß glänzend	1172 03	1/5	67,64	02	4010337017202
 Reinweiß seidenmatt	1172 27	1/5	67,64	02	4010337172277
 Anthrazit	1172 28	1/5	69,78	02	4010337172284
 Farbe Alu	1172 26	1/5	73,00	02	4010337172260
 Schwarz matt	1172 005	1/5	73,00	02	4010337037859
 Grau matt	1172 015	1/5	73,00	02	4010337082910
 Edelstahl (lackiert)	1172 600	1/5	86,50	02	4010337032847

## Merkmale

- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebmen entfällt.

---

## Technische Daten

### Leistungsaufnahme

- Betrieb: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
- Stand-by: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke: 0,2 cd

Einbautiefe: 29 mm

Umgebungstemperatur: -15 °C bis +40 °C

### Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Hinweise

- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.