

**Profil 55 mit Befestigungswinkel  
8fach**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)	1198 27	1	262,98	17	4010337198277
Aluminium	1198 26	1	226,02	17	4010337198260

#### Merkmale

- Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
- Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

#### Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
- Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

#### Abmessungen in mm

2fach:	158	107	107
3fach:	230	107	107
5fach 600 mm:	587	107	107
8fach:	587	107	107