


## Videomultiplexer



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
	1224 00	1	143,94	10	4010337229124

## Merkmale

- Der Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways.
- Ein Videomultiplexer kann die Videosignale von drei Türstationen mit Farbkamera zusammenführen. Mit zwei Videomultiplexern können die Videosignale von bis zu fünf Türstationen zusammengeführt werden.

Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich

- Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
- Unterputz (in eine Gerätedose).
- Als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter).

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	DC 26 V $\pm$ 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse	
- 2-Draht-Bus IN:	6 x Schraubklemme
- 2-Draht-Bus OUT:	2 x Schraubklemme
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C

## Hinweise

- Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videomultiplexer automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.

## Lieferumfang

- REG-Adapter liegt bei.

## Abmessungen in mm

Videomultiplexer: B 36 H 52 T 27

---