



Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 5fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Aluminium Reinweiß (lackiert)	1364 27	1	162,13	17	4010337364276
 Aluminium	1364 26	1	135,10	17	4010337364269

Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abmessungen in mm

1fach:	87	86	53
2fach:	158	86	53
3fach:	230	86	53
5fach:	372	86	53
5fach 600 mm:	587	86	53
8fach:	587	86	53