



Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Klar / Reinweiß glänzend | 2001 100 | 1 | 62,82 | 02 | 4010337047988 |
|  Edelstahl | 2001 600 | 1 | 78,20 | 02 | 4010337020356 |

Merkmale

Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme

- Wippe mit zwei roten LEDs zur Statusanzeige.
- Demontageschutz durch Verschraubung.
- Hintergrundbeleuchtung.
- Anschluss von zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nennspannung je Taster: | AC/DC 24 V SELV |
| Belastbarkeit je Taster: | max. 20 mA |
| Nennspannung je LED: | DC 24 V SELV |
| Belastbarkeit je LED: | 1 mA |
| Anschluss: | 2 x Klemmblock 9-polig |
| Anschlussquerschnitt: | 0,4 bis 0,8 mm eindrätig |
| Einbautiefe: | 25 mm |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
 - Auch beleuchtbar anzuschließen.
 - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
-

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
-