



Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Klar / Reinweiß glänzend	2003 100	1	78,96	02	4010337047971
 Edelstahl	2003 600	1	91,42	02	4010337020363

Merkmale

Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme

- Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige.
- Demontageschutz durch Verschraubung.
- Hintergrundbeleuchtung.
- Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.

Technische Daten

Nennspannung je Taster:	AC/DC 24 V SELV
Belastbarkeit je Taster:	max. 20 mA
Nennspannung je LED:	DC 24 V SELV
Belastbarkeit je LED:	1 mA
Anschluss:	2 x Klemmblock 9-polig
Anschlussquerschnitt:	0,4 bis 0,8 mm eindrätig
Einbautiefe:	25 mm
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C

Hinweise

- Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
 - Auch beleuchtet anschließbar.
 - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
-

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
-