

## Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
 Grau matt (lackiert)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
 Schwarz matt (lackiert)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
 Anthrazit (lackiert)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255

### Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

### Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

Anschlussquerschnitt  
- Lautsprecher-/AUX-Anschluss: 1,5 mm<sup>2</sup>

Impedanz: 8 Ω

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C