

## Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 2282 70     | 1  | 30,74              | 03 | 4010337123217 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2282 72     | 1  | 35,66              | 03 | 4010337123224 |
|  Grau matt (lackiert)           | 2282 76     | 1  | 35,66              | 03 | 4010337123279 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 2282 74     | 1  | 35,66              | 03 | 4010337123262 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 2282 73     | 1  | 35,66              | 03 | 4010337123255 |

### Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

### Technische Daten

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Einbautiefe:                   | 32 mm            |
| Anschlussquerschnitt           |                  |
| - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: | 1,5 mm²          |
| Impedanz:                      | 8 Ω              |
| Umgebungstemperatur:           | -5 °C bis +50 °C |