




## Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Weiß	2349 00	1/5	71,40	02	4010337104681
 Schwarz	2369 00	1/5	71,40	02	4010337075905

### Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

### Technische Daten

Ladestrom:	max. 3 A
Nennspannung	
- primär:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- sekundär:	5 V ( $\pm$ 5%)
Stand-by:	$\leq$ 0,15 W
Einbautiefe:	32 mm
Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C
Wirkungsgrad:	$\geq$ 75%
Normkonform:	DIN EN 60950-1/A2

### Lieferumfang

- USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.