© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 2459 01 | 1 | 94,49 | 02 | 4010337076223 |
|  Reinweiß glänzend | 2459 03 | 1 | 94,49 | 02 | 4010337076179 |
|  Reinweiß seidenmatt | 2459 27 | 1 | 94,49 | 02 | 4010337076186 |
|  Anthrazit | 2459 28 | 1 | 96,14 | 02 | 4010337076285 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 2459 26 | 1 | 104,05 | 02 | 4010337076193 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 2459 005 | 1 | 104,05 | 02 | 4010337076209 |
|  Grau matt (lackiert) | 2459 015 | 1 | 104,05 | 02 | 4010337090151 |
|  Edelstahl (lackiert) | 2459 600 | 1 | 104,05 | 02 | 4010337076148 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Merkmale**

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung: | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ A, 1 x Typ C |
| Ausgangsspannung USB: | DC 5 V |
| Ladestrom | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Stand-by: | ≤80 mW |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Einbautiefe: | 31 mm |
| Umgebungstemperatur: | +5° C bis +35° C |

---

**Hinweise**

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
- Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
- Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

---

**Lieferumfang**

- USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.

---