


Klemmleiste 6fach 230 V~



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2479 00 | 1 | 98,51 | 02 | 4010337110187 |

Merkmale

- Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme: | 230 V, 50 VA |
| Sicherung | |
| - 230 V: | T4AH |
| Anzahl | |
| - Heizzonen: | 6 |
| - Raumtemperaturregler: | max. 6 |
| - Stellantriebe: | max. 15 |
| Einschaltstrom | |
| - pro Stellantrieb: | max. 500 mA |
| Nennlast | |
| - alle Antriebe: | max. 24 W |
| Schaltleistung | |
| - Pumpensteuerung: | 2 A / 200 VA induktiv |
| Anschlüsse | |
| - Pumpensteuerung: | 1 |
| - Heizen/Kühlen-Umschaltung: | 1 |
| - externer Timer: | 1 |
| - Raumtemperaturregler: | 6 |
| - Spannungsversorgung 230 V: | 1 |
| Wirksinn: | NC |
| Wirkungsweise: | Typ 1 / Typ 1.C |
| Schutzklasse: | II |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungsfeuchtigkeit: | 80% nicht kondensierend |
| Umgebungstemperatur: | 0 bis +50 °C |
| Klemmbarer Leiterquerschnitt: | 0,2 bis 1,5 mm ² |

Abmessungen in mm

| | | |
|---------|------|------|
| B 326,5 | H 90 | T 50 |
|---------|------|------|
