


Türstation Edelstahl 4fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Edelstahl	2504 20	1	561,80	20	4010337051077

Merkmale

- 3 mm starke, geschliffene Edelstahlfrontplatte aus hochwertigem V2A Edelstahl. Dadurch ist diese besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus.
- Schraubenloses Montagesystem. Die Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, welches dem Produkt beiliegt.
- Unterputz-Kasten mit Mauerankern und Öffnungen für die Leitungseinführung.
- Tiefe des Unterputz-Kastens: 40 mm (Audio), 60 mm (Video).
- Spezielles Konstruktionsprinzip des Lautsprechers und des Mikrofons zur Vermeidung von Angriffen durch Vandalismus und Eindringen von Feuchtigkeit. Aufgrund des Aufbaus ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand den Lautsprecher oder das Mikrofon zu durchstoßen.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuscherdrückung)
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Vandalismusgeschützte Edelstahlruffasten. Diese sind bündig in die Frontplatte eingelassen und besitzen ein präzises Schaltverhalten während der Ruffastenbetätigung.
- Akustisches Quittiersignal bei Ruffastenbetätigung (bei Bedarf abschaltbar).
- Nachtdesign der Edelstahlruffasten. Die Ausleuchtung erfolgt mittels weißer LED-Beleuchtung.
- Das Beschriftungsfeld bzw. die Namensschilder werden über die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet.
- Die Abdeckscheiben für die Namensschilder sind bündig in die Frontplatte eingelassen und bestehen aus bruchsicherem, kratzfestem, 5 mm starkem securisiertem Glas. Sie sind damit besonders widerstandsfähig gegen Angriffe durch Vandalismus in Form von Schlag, Feuer, Kratzer etc. Die Abdeckscheiben sind leicht zu reinigen.
- Die Namensschilder sind ohne Demontage der Türstation Edelstahl von vorn entnehmbar. Die Entriegelung der Namensschilder ist verdeckt angeordnet.
- Die Namensschilder sind gegen Spritzwasser geschützt.
- Montagehilfe während der Montage mittels Fangband und Ablagefläche im Unterputz-Kasten.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Umlaufende Moosgummidichtung zur Wandabdichtung auf der Unterseite der Frontplatte.
- Große Überdeckung zwischen Unterputz-Kasten und Mauerwerk.
- Bei größeren Anlagenkonstellationen erfolgt die Befestigung der Frontplatte mittels Schrauben.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.

Technische Daten

Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus

Anschlüsse
- 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme

- Zusatzversorgung:	2 x Schraubklemme
- Verbindungskabel:	2 x Steckerleiste
- Video:	1 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Schutzart: IP44

Hinweise

- Die Türstation Edelstahl wird anschlussfertig inkl. Einbaulautsprecher. Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Rufasten erforderlich. Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses nötig.

Abmessungen in mm

Frontplatte 1fach:	B 160	H 218	T -
Frontplatte 2fach:	B 160	H 218	T -
Frontplatte 3fach:	B 160	H 218	T -
Frontplatte 4fach:	B 160	H 285	T -
Frontplatte 6fach:	B 160	H 285	T -
Frontplatte 8fach:	B 160	H 352	T -
Frontplatte 9fach:	B 160	H 352	T -
Unterputz-Kasten 1fach:	B 140	H 198	T 40
Unterputz-Kasten 2fach:	B 140	H 198	T 40
Unterputz-Kasten 3fach:	B 140	H 198	T 40
Unterputz-Kasten 4fach:	B 140	H 265	T 40
Unterputz-Kasten 6fach:	B 140	H 265	T 40
Unterputz-Kasten 8fach:	B 140	H 332	T 40
Unterputz-Kasten 9fach:	B 140	H 332	T 40
Namensschild:	B 62	H 18	T -
