


## Türstation Edelstahl Video 1fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Edelstahl	2551 20	1	1.534,51	20	4010337051220

### Merkmale

- Erweiterung der Türstation Edelstahl mit einer Videokamera.

#### Kamera

- Automatische Tag- bzw. Nachtschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

### Technische Daten

Bildaufnahmelement:	CCD-Sensor 0,85 cm (1/3")
Weitwinkelobjektiv:	150°
Sichtbarer Erfassungsbereich:	100°
Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung):	140°
Farbsystem:	PAL
Bildelemente:	500 (H) x 582 (V)
Horizontale Auflösung:	380 TV-Linien
Umschaltchwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb:	1 lx

Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb:	0,1 lx
Verschlusszeit der elektronischen Blende:	bis zu 1/100000 s
IR-Filter:	integriert
Empfohlene Montagehöhe Kamera:	1,50 m

---

## Hinweise

- Die Türstation Edelstahl Video wird anschlussfertig inkl. Einbaulautsprecher bzw. bei größeren Objekten inkl. Erweiterungsmodul ausgeliefert. Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erforderlich. Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses nötig.

---

## Abmessungen in mm

Frontplatte 1fach:	B 160	H 285	T -
Frontplatte 2fach:	B 160	H 285	T -
Frontplatte 3fach:	B 160	H 352	T -
Frontplatte 4fach:	B 160	H 352	T -
Frontplatte 6fach:	B 160	H 437	T -
Frontplatte 8fach:	B 160	H 437	T -
Frontplatte 9fach:	B 160	H 437	T -
Unterputz-Kasten 1fach:	B 140	H 265	T 60
Unterputz-Kasten 2fach:	B 140	H 265	T 60
Unterputz-Kasten 3fach:	B 140	H 332	T 60
Unterputz-Kasten 4fach:	B 140	H 332	T 60
Unterputz-Kasten 6fach:	B 140	H 417	T 60
Unterputz-Kasten 8fach:	B 140	H 417	T 60
Unterputz-Kasten 9fach:	B 140	H 417	T 60
Namensschild:	B 62	H 18	T -

---