© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2836 01 | 1/10 | 40,74 | 29 | 4010337078944 |
| Reinweiß glänzend | 2836 03 | 1/10 | 40,74 | 29 | 4010337078951 |
| Anthrazit | 2836 28 | 1/10 | 41,50 | 29 | 4010337078975 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2836 26 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337078968 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2836 005 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337038566 |
| Grau matt (lackiert) | 2836 015 | 1/10 | 44,80 | 29 | 4010337087144 |
| Edelstahl | 2836 600 | 1/10 | 52,05 | 29 | 4010337021933 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 24 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter bis: | 2 x 4 mm² oder1 x 6 mm² |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Hinweise**

- Nur für Schraubbefestigung.
- BS EN 60669-1.

---