

**Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe  
Ausschalter 2-polig**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2836 01	10	38,99	29	4010337078944
Reinweiß glänzend	2836 03	10	38,99	29	4010337078951
Anthrazit	2836 28	10	39,71	29	4010337078975
Farbe Alu	2836 26	1	42,87	29	4010337078968
Schwarz matt	2836 005	10	42,87	29	4010337038566
Grau matt	2836 015	10	42,87	29	4010337087144
Edelstahl	2836 600	10	49,81	29	4010337021933

## Technische Daten

Einbautiefe:	24 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2 x 4 mm <sup>2</sup> oder 1 x 6 mm <sup>2</sup>

## Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
  - BS EN 60669-1.
-