


## Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3105 30	10	29,67	14	4010337123910

### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

### Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nennleistung  
- LED/ CFLi: 100 W