




**Einsatz Wipp-Kontrollschalter  
10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3115 00	10	31,99	01	4010337064473
 ohne Befestigungskrallen	3825 00	1	31,99	01	4010337038900

**Technische Daten**

Einbautiefe	
- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

**Lieferumfang**

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.