




## Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Wechselschalter 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3128 00	10	33,40	01	4010337039075
 ohne Befestigungskrallen	3838 00	1	33,40	01	4010337064411

### Merkmale

- Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W