



Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|---------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3136 00 | 10 | 29,67 | 01 | 4010337039044 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.