


## Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3136 00	10	33,42	01	4010337039044

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

### Lieferumfang

- LED-Beleuchtungselement 230 V~, 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.D