© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Zugschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3146 13	1	32,94	13	4010337112518

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Für Wand- und Deckenmontage.

Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.