



## Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3150 00	10/100	12,29	01	4010337038788
 ohne Befestigungskrallen	3870 00	10/100	12,29	01	4010337064596

### Technische Daten

#### Einbautiefe

- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm

#### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.