


Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3155 00	10	27,75	01	4010337039112
 ohne Befestigungskrallen	3875 00	10	27,75	01	4010337064688

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²