



Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 1-polig



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3156 00 | 10 | 12,29 | 01 | 4010337039099 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3876 00 | 10/100 | 12,29 | 01 | 4010337064695 |

Technische Daten

Einbautiefe

| | |
|------------|-------|
| - 3156 00: | 32 mm |
| - 3876 00: | 23 mm |

Anschlussquerschnitt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
|---------------------------------------|---------------------|

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.