



## Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3159 00	10/100	27,93	01	4010337039211
 ohne Befestigungskrallen	3879 00	10	27,93	01	4010337064428

### Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

### Technische Daten

- Einbautiefe
- 3159 00: 32 mm
  - 3879 00: 23 mm
- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.