


## Einsatz Wippschalter 16 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3176 00	10	16,95	01	4010337124399

### Merkmale

- Zum Schalten von hohen Lasten

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	200 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.