



**Einsatz Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3186 00	10	34,71	01	4010337124443

Merkmale

- Zum Schalten von hohen Lasten

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	200 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.