

Wippe mit Symbol Licht



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3285 01	1	5,83	01	4010337039600
 Reinweiß glänzend	3285 03	10	5,83	01	4010337039617
 Reinweiß seidenmatt	3285 27	5	5,83	01	4010337039631
 Anthrazit	3285 28	5	6,34	11	4010337039648
 Farbe Alu	3285 26	1	9,59	11	4010337039624
 Schwarz matt	3285 005	5	9,59	11	4010337067757
 Grau matt	3285 015	1	9,59	11	4010337110460
 Edelstahl	3285 600	1	16,92	11	4010337044994

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
 - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-