









## Wippe 2fach mit Pfeilsymbol



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3294 01	10	10,84	01	4010337041191
 Reinweiß glänzend	3294 03	10/100	10,84	01	4010337041429
 Reinweiß seidenmatt	3294 27	10	10,84	01	4010337041443
 Anthrazit	3294 28	10	11,41	11	4010337041450
 Farbe Alu	3294 26	10	14,70	11	4010337041436
 Schwarz matt	3294 005	10	15,15	11	4010337065746
 Grau matt	3294 015	10	15,15	11	4010337110507
 Edelstahl	3294 600	10	21,96	11	4010337045380

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-