www.partner.gira.de

Wippe 2fach mit Pfeilsymbol

GIRA Datenblatt



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
+	Cremeweiß glänzend	3294 01	10	10,84	01	4010337041191
	Reinweiß glänzend	3294 03	10/100	10,84	01	4010337041429
	Reinweiß seidenmatt	3294 27	10	10,84	01	4010337041443
	Anthrazit	3294 28	10	11,41	11	4010337041450
	Farbe Alu	3294 26	10	14,70	11	4010337041436
	Schwarz matt	3294 005	10	15,15	11	4010337065746
	Grau matt	3294 015	10	15,15	11	4010337110507
	Edelstahl	3294 600	10	21,96	11	4010337045380

katalog.gira.de

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.