









## Wippe 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3295 01	10	7,91	01	4010337040811
 Reinweiß glänzend	3295 03	10/100	7,91	01	4010337040828
 Reinweiß seidenmatt	3295 27	10	7,91	01	4010337040842
 Anthrazit	3295 28	10	8,49	11	4010337040859
 Farbe Alu	3295 26	10	11,78	11	4010337040835
 Schwarz matt	3295 005	10	11,78	11	4010337065616
 Grau matt	3295 015	10	11,78	11	4010337110514
 Edelstahl	3295 600	1/5	19,02	11	4010337045267

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-