









Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3297 01	1	10,84	01	4010337065821
 Reinweiß glänzend	3297 03	10	10,84	01	4010337065838
 Reinweiß seidenmatt	3297 27	10	10,84	01	4010337065869
 Anthrazit	3297 28	10	11,41	11	4010337065890
 Farbe Alu	3297 26	1	14,70	11	4010337065852
 Schwarz matt	3297 005	10	14,70	11	4010337065814
 Grau matt	3297 015	1	14,70	11	4010337110538

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-