


## Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Kreuzschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3127 00	10	24,26	01	4010337039198
 ohne Befestigungskrallen	3837 00	1	24,26	01	4010337064404

### Technische Daten

Einbautiefe	
- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.