


**Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~  
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~  
Ausschalter 2-polig**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3122 00	1	42,16	01	4010337038726
ohne Befestigungskrallen	3842 00	1	42,16	01	4010337064381

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexilem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

## Technische Daten

### Einbautiefe

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------

### Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

## Hinweise

- Durch Drehen des LED-Einsatzes um 180° auch beleuchtbar anzuschließen.
- 

## Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-