

**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose  
16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel  
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4177 30	5	38,05	24	4010337092544

## Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

## Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.  
- Auch beleuchtbar anzuschließen.