www.partner.gira.de

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Steckklemmen

GIRA Datenblatt



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	Cremeweiß glänzend	4188 01	10/100	7,12	21	4010337092872
	Reinweiß glänzend	4188 03	10/100	7,12	21	4010337092896
	Reinweiß seidenmatt	4188 27	10/100	7,12	21	4010337092940
	Anthrazit	4188 28	10/100	8,86	11	4010337092957
	Farbe Alu	4188 26	10/100	13,52	11	4010337092933
	Schwarz matt	4188 005	10/100	13,52	11	4010337092865
	Grau matt	4188 015	1/5	13,52	11	4010337092889
	Edelstahl	4188 600	1/5	21,91	11	4010337092964

GIRA Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

Leitergut: starr und flexibel

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.