









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Steckklemmen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4188 01 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092872 |
|  Reinweiß glänzend | 4188 03 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092896 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4188 27 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092940 |
|  Anthrazit | 4188 28 | 10/100 | 8,86 | 11 | 4010337092957 |
|  Farbe Alu | 4188 26 | 10/100 | 13,52 | 11 | 4010337092933 |
|  Schwarz matt | 4188 005 | 10/100 | 13,52 | 11 | 4010337092865 |
|  Grau matt | 4188 015 | 1/5 | 13,52 | 11 | 4010337092889 |
|  Edelstahl | 4188 600 | 1/5 | 21,91 | 11 | 4010337092964 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragrings.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-