

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ (IP20)**

TX\_44



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4188 66	1/5	10,65	13	4010337093107
 Anthrazit	4188 67	1/5	16,37	13	4010337093114
 Farbe Alu	4188 65	1/5	16,37	13	4010337093091

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

**Technische Daten**

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>

## Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
-