


**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~  
mit oranger Abdeckung und Aufdruck "ZSV" (zusätzliche Sicherheitsversorgung)**



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Orange glänzend | 4188 709    | 1/5 | 18,81              | 01 | 4010337117070 |

## Merkmale

- Geerdeter Tragring.

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:                              | 32 mm                                       |
| Leitergut<br>- starr und flexibel:        |   |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.