

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen**  
**System 55**



| Spezifikation       | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend  | 4418 01     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094920 |
| Reinweiß glänzend   | 4418 03     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094944 |
| Reinweiß seidenmatt | 4418 27     | 1/5 | 13,51              | 01 | 4010337094999 |
| Anthrazit           | 4418 28     | 1/5 | 14,80              | 11 | 4010337095026 |
| Farbe Alu           | 4418 26     | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094982 |
| Schwarz matt        | 4418 005    | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094913 |
| Grau matt           | 4418 015    | 1/5 | 19,47              | 11 | 4010337094937 |

## Merkmale

- Speziell geeignet für Winkelstecker.

- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringen.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:  | 32 mm                                       |
| Leitergut:  | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.