© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4418 01 | 1/5 | 14,12 | 01 | 4010337094920 |
|  Reinweiß glänzend | 4418 03 | 1/5 | 14,12 | 01 | 4010337094944 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4418 27 | 1/5 | 14,12 | 01 | 4010337094999 |
|  Anthrazit | 4418 28 | 1/5 | 15,47 | 11 | 4010337095026 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4418 26 | 1/5 | 20,35 | 11 | 4010337094982 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4418 005 | 1/5 | 20,35 | 11 | 4010337094913 |
|  Grau matt (lackiert) | 4418 015 | 1/5 | 20,35 | 11 | 4010337094937 |

**Merkmale**

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---