




**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4453 66	1/5	12,90	13	4010337093848
 Anthrazit	4453 67	1/5	18,62	13	4010337093855
 Farbe Alu	4453 65	1/5	18,62	13	4010337093831

**Merkmale**

- Geerdeter Tragring.

**Technische Daten**

Einbautiefe: 32 mm

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Umgebungstemperatur  
- erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis 45 °C

**Hinweise**

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.