




SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20) TX_44



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4453 66	1/5	12,90	13	4010337093848
 Anthrazit	4453 67	1/5	18,62	13	4010337093855
 Farbe Alu	4453 65	1/5	18,62	13	4010337093831

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - Shutter:	0 °C bis 45 °C

Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.