




**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20)**  
**TX\_44**

| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß   | 4453 66     | 1/5 | 12,90              | 13 | 4010337093848 |
|  Anthrazit | 4453 67     | 1/5 | 18,62              | 13 | 4010337093855 |
|  Farbe Alu | 4453 65     | 1/5 | 18,62              | 13 | 4010337093831 |

**Merkmale**

- Geerdeter Tragring.

**Technische Daten**

Einbautiefe: 32 mm

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Umgebungstemperatur  
- erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis 45 °C

**Hinweise**

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.