

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	4454 70	1/5	16,03	01	4010337117384

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.